





Anwendungsbeispiel Kopfstütze Nummer 1



Anwendungsbeispiel Kopfstütze Nummer 2

Verarbeitung und Ausstattung

Kopfstütze Nummer 1: Mehrfach verstellbarer Rasterbeschlag,

Kissen mit Polykern gefüllt

Kopfstütze Nummer 2: Mehrfach verstellbarer Rasterbeschlag,

PU-Schaum RG 20/20

- Technische Änderungen vorbehalten.
- Die legere Polsterung ist designtypisch.
- Aufgrund unterschiedlicher Stoffzusammensetzungen haben nicht alle Stoffe die gleichen Verarbeitungsmerkmale.
- Im Laufe des normalen Gebrauchs kann es zu Wellenbildung kommen, die modelltypisch ist.